



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava radialna nastavitev, HSK-A 63, Vpenjalni \varnothing D1: 6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307514 6
GTIN	2050001700919
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- **Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Z radialno nastavitvijo dolžine orodja.

Uporaba:

- **Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).**
- **Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.**

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

WTE-omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni \varnothing D ₁	6 mm
Zunanji \varnothing D	50 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm

Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Cilindrični čistilnikUmetna masa Ø čepa 6 mm	343720 6
--	----------