



ER-vpenjalna matica CENTRO P za tesnilne obročke HP, Tip CP za ER: 25DI



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Razred artikla	34F

Opis

Izvedba:

Mini = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

MiniVitka = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

Stožčasta = vse velikosti s **C**.

standardna = vse druge velikosti.

ER-vpenjalna matica CP, **primerna za tesnilne obročke HP**.

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

Napotek:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 16 mm
Celotna dolžina L	28,9 mm

maksimalni zatezni moment	90 Nm
Zunanji Ø D	40 mm
Serija	Centro P
Navoj	Tr32×1,5
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

Pribor

Tesnilni obroček CP Ø vpenjanja (korak 1 mm) 2 mm	309667 2
CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 25	309756 25
CP-ključ s polžem Tip 25	309754 25