



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, HSK-F 63, Vpenjalni Ø D1: 6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307518 6
GTIN	2050001653352
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrtnje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Vmesne puše art. 302135 – 302180, cilindrični čistilniki art. 343720.

WTE-omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Previsna dolžina A: 70 mm

Ø D₂: 26 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

L₃: 24 mm

Dolžina nastavljanja V: 10 mm

Navoj M: M5

Tehnični opis

L ₃	24 mm
----------------	-------

Previsna dolžina A	70 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	6 mm
Navoj M	M5
$\varnothing D_2$	26 mm
Zunanji $\varnothing D$	50 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	HSK-F 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	F
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μ m
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Cilindrični čistilnik Umetna masa \varnothing čepa 6 mm	343720 6
---	----------