

Garant**ER-Mini-vpenjalna matica, za ER: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309650 11
GTIN	4045197292117
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Male zunanje mere, kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.

· **Kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.**

Primerno za:

Glave za ER-vpenjalne stročnice Mini art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Tehnični opis

Navoj	M13x0,75
za ER	11 mm
maksimalni zatezni moment	25 Nm
Celotna dolžina L	12 mm
Zunanji Ø D	16 mm
Standard	DIN 6499
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice