



ER-vpenjalna matica CENTRO P Standardna, Tip CP za ER: 16MS



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309655 16MS
GTIN	2050001705792
Razred artikla	34F

Opis

Izvedba:

S trapeznim navojem za višje sile vpetja. Posebno dolgo dvojno vodenje za natančno centriranje ER-vpenjalne matice. ER vpenjalne matice s prevleko za zmanjšanje **trenja**.

Mini = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

MiniVitka = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

Stožčasta = vse velikosti s **C**.

standardna = vse druge velikosti.

ER-vpenjalna matica CP, **ni primerna za tesnilne obročke HP**.

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

Dodatni pribor:

Tesnilni obročki art. 309666–309668, precizne ER-vpenjalne stročnice art. 308878–308992, ER-vpenjalni ključ art. 309754–309756, HP-vpenjalne stročnice art. 309365–309379.

Napotek:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne vpenjalne trne za ER-stročnice CENTRO P.

Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Vpenjalna širina: 1 - 10 mm

Celotna dolžina L: 20,9 mm
Zunanji Ø D: 22 mm
maksimalni zatezni moment: 30 Nm
Navoj: Tr20×1

Tehnični opis

Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Celotna dolžina L	20,9 mm
maksimalni zatezni moment	30 Nm
Zunanji Ø D	22 mm
Serijska	Centro P
Navoj	Tr20×1
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice