



## ER-vpenjalna matica CENTRO P za tesnilne obročke HP, Tip CP za ER: 32DI



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Razred artikla	34F

### Opis

#### Izvedba:

**Mini** = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

**MiniVitka** = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

**Stožčasta** = vse velikosti s **C**.

**standardna** = vse druge velikosti.

ER-vpenjalna matica CP, **primerna za tesnilne obročke HP.**

#### Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

#### Napotek:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne vpenjalne trne za ER-stročnice  
CENTRO P.

Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Celotna dolžina L: 30,1 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

maksimalni zatezni moment: 140 Nm

Navoj: Tr40×1,5

## Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 20 mm
maksimalni zatezni moment	140 Nm
Celotna dolžina L	30,1 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Serijska	Centro P
Navoj	Tr40x1,5
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

## Pribor

Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 6 mm	309668 6
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 15 mm	309668 15
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 5 mm	309668 5
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 12 mm	309668 12
CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 32	309756 32
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 19 mm	309668 19
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 4 mm	309668 4
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 16 mm	309668 16
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 7 mm	309668 7
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 13 mm	309668 13

Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 20 mm	309668 20
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 18 mm	309668 18
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 9 mm	309668 9
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 11 mm	309668 11
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 8 mm	309668 8
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 2 mm	309668 2
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 3 mm	309668 3
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 10 mm	309668 10
CP-ključ s polžem Tip 32	309754 32
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 17 mm	309668 17
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 14 mm	309668 14