

**Garant****ER-Mini-vpenjalna matica, za ER: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309650 16
GTIN	4045197292124
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Male zunanje mere, kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.

· **Kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.**

**Primerno za:**

**Glave za ER-vpenjalne stročnice Mini** art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Tehnični opis**

Navoj	M19×1
maksimalni zatezni moment	35 Nm
za ER	16 mm
Celotna dolžina L	18 mm
Zunanji Ø D	22 mm
Standard	DIN 6499
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice