



## ER-vpenjalna matica CENTRO P Standardna, Tip CP za ER: 16C



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309655 16C
GTIN	2050001704849
Razred artikla	34F

### Opis

#### Izvedba:

S trapeznim navojem za višje sile vpetja. Posebno dolgo dvojno vodenje za natančno centriranje ER-vpenjalne matice. ER vpenjalne matice s prevleko za zmanjšanje **trenja**.

**Mini** = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

**MiniVitka** = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

**Stožčasta** = vse velikosti s **C**.

**standardna** = vse druge velikosti.

ER-vpenjalna matica CP, **ni primerna za tesnilne obročke HP**.

#### Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

#### Dodatni pribor:

Tesnilni obročki art. 309666–309668, precizne ER-vpenjalne stročnice art. 308878–308992, ER-vpenjalni ključ art. 309754–309756, HP-vpenjalne stročnice art. 309365–309379.

#### Napotek:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne vpenjalne trne za ER-stročnice

CENTRO P.

Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Vpenjalna širina: 1 - 10 mm  
Celotna dolžina L: 23,2 mm  
Zunanji Ø D: 24 mm  
maksimalni zatezni moment: 55 Nm  
Navoj: Tr21×1,5

## Tehnični opis

maksimalni zatezni moment	55 Nm
Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Celotna dolžina L	23,2 mm
Zunanji Ø D	24 mm
Serija	Centro P
Navoj	Tr21×1,5
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

## Pribor

CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 16C	309756 16C
CP-ključ s polžem Tip 16C	309754 16C