

**ER-vpenjalna matica CENTRO P za tesnilne obročke HP, Tip CP za ER: 40DI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309665 40DI
GTIN	2050001736710
Razred artikla	34F

**Opis****Izvedba:**

**Mini** = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

**MiniVitka** = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

**Stožčasta** = vse velikosti s **C**.

**standardna** = vse druge velikosti.

ER-vpenjalna matica CP, **primerna za tesnilne obročke HP.**

**Primerno za:**

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

**Napotek:**

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne vpenjalne trne za ER-stročnice  
CENTRO P.

Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Celotna dolžina L: 34,8 mm

Zunanji Ø D: 63 mm

maksimalni zatezni moment: 200 Nm

Navoj: Tr50×1,5

## Tehnični opis

maksimalni zatezni moment	200 Nm
Celotna dolžina L	34,8 mm
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
Zunanji Ø D	63 mm
Serijska	Centro P
Navoj	Tr50×1,5
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice