

**Garant****ER-Mini-vpenjalna matica, za ER: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309650 20
GTIN	4045197292131
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Male zunanje mere, kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.

· **Kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.**

**Primerno za:**

**Glave za ER-vpenjalne stročnice Mini** art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Tehnični opis**

Navoj	M24×1
maksimalni zatezni moment	40 Nm
Celotna dolžina L	19,5 mm
za ER	20 mm
Zunanji Ø D	28 mm
Standard	DIN 6499
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Strategija odrezovanja

HSC

Vrsta izdelka

Vpenjalne matice