

Garant**ER-Mini-vpenjalna matica, za ER: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309650 25
GTIN	4045197292148
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Male zunanje mere, kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.

· **Kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.**

Primerno za:

Glave za ER-vpenjalne stročnice Mini art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Tehnični opis

za ER	25 mm
Celotna dolžina L	21 mm
Navoj	M30×1
maksimalni zatezni moment	45 Nm
Zunanji Ø D	35 mm
Standard	DIN 6499
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Strategija odrezovanja

HSC

Vrsta izdelka

Vpenjalne matice