



Visokozmogljiva rezalna oljna pena, brez vsebnosti klora, Vsebina: 0,4l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Rezalno olje za najvišje zahteve. Mešanje z običajnim mineralnim rezalnim oljem (ne z vodotopnim oljem) ni priporočljivo.

Prednosti:

Izboljša **življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora** – brez škodljivih par, **prijazno do okolja**.

Uporaba:

Univerzalno primerna za **odrezovanje** (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navojev, strganje, posnemanje, žaganje) ter za **preoblikovanje**. Nujno potrebna pri obdelavi **materialov, ki se težko režejo**, kot so npr. proti koroziji in visokim temperaturam odporna jekla, nikljeve legure, titan in podobno. Idealna za **barvne kovine**.

Izredno prijemljiva rezalna oljna pena za usmerjeno nanašanje na mesto obdelave. Brez vsebnosti žvepla in mineralnega olja, fino doziranje, izpiranje z vodo.

Tehnični opis

Oznaka za nevarne snovi	GHS07 Pozor
Oznaka za nevarne snovi	GHS02: Plamen

Podatkovni list

Izvedba	Sprej
Topnost v vodi	topno
Vrelišče	-24 °C
Temperatura samovžiga	235 °C
Pršilna glava	Smart Straw
Barva	svetlo rumena
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Vsebina	0,4 l
Vrsta izdelka	Rezalno olje / brusno olje