

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ER-vpenjalna matica CENTRO P Standardna, Tip CP za ER: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309655 25
GTIN	2050001704863
Razred artikla	34F

**Opis****Izvedba:**

**Mini** = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

**MiniVitka** = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

**Stožčasta** = vse velikosti s **C**.

**standardna** = vse druge velikosti.

S trapeznim navojem za višje sile vpetja. Posebno dolgo dvojno vodenje za natančno centriranje ER-vpenjalne matice. ER vpenjalne matice s prevleko za zmanjšanje **trenja**.

ER-vpenjalna matica CP, **ni primerna za tesnilne obročke HP**.

**Primerno za:**

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

**Dodatni pribor:**

Tesnilni obročki art. 309666–309668, precizne ER-vpenjalne stročnice art. 308878–308992, ER-vpenjalni ključ art. 309754–309756, HP-vpenjalne stročnice art. 309365–309379.

**Napotek:**

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

## Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 16 mm
Celotna dolžina L	25,6 mm
maksimalni zatezni moment	90 Nm
Zunanji Ø D	40 mm
Serija	Centro P
Navoj	Tr32×1,5
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

## Pribor

CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 25	309756 25
CP-ključ s polžem Tip 25	309754 25