

**Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice, ER 40, Ø vpenjanja d: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309645 13
GTIN	7640128495611
Razred artikla	39Z

**Opis****Primerno za:**

ER-vpenjalne matice art. 309615; 309621.  
Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

**Napotek:**

- **Območje vpenjanja = nazivna mera -0,5 mm.**
- **Vpenjalni Ø s korakom 1 mm.**
- **Pri naročilu navedite želeni Ø vpenjanja!**
- **Primerno do 80 barov.**
- **Vgradna situacija: označevanje notranjosti vpenjalne matice.**

**Tehnični opis**

Ø vpenjanja d	13 mm
za tip	ER 40
Vsebina garniture	23
Zunanji Ø D	33,5 mm
Vrsta izdelka	Tesnila

