


Garant**ER-mini vpenjalna matica za tesnilne obročke, za ER: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309652 16
GTIN	4045197645715
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Male zunanje mere, kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.

· **Kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.**

Primerno za :

Glave za ER-vpenjalne stročnice Mini art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategija odrezovanja: HSC

Celotna dolžina L: 22,5 mm

Zunanji Ø D: 22 mm

Navoj: M19×1

maksimalni zatezni moment: 35 Nm

Tehnični opis

Celotna dolžina L	22,5 mm
maksimalni zatezni moment	35 Nm
Navoj	M19×1
za ER	16 mm

Zunanji Ø D	22 mm
Standard	DIN 6499
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice