

FAHRION®
PRAZISION
Tesnilni obroček CP, DI25, Ø vpenjanja (korak 1 mm): 3 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309667 3
GTIN	2050001705051
Razred artikla	34F

Opis
Izvedba:

Vulkanizirani tesnilni obročki do 80 barov. 0,5 mm premostitev vpenjalnega Ø (+ 0,4 / – 0,1).

Primerno za :

ER-vpenjalne matice CP art. 309665 vel. 25DI.

Napotek:
Ni združljivo z drugimi sistemi tesnilnih obročkov!

ER-vpenjalne matice tip CP in tesnilni obročki tip HP za sistem FAHRION **niso primerni za druge sisteme!**

- **Tesnilni obročki s korakom 0,5 mm po ponudbi.**
- **Tesnilni obročki za art. 309665 DI40 po ponudbi.**

Zunanji Ø D: 20,2 mm

Višina L: 2 mm

Tehnični opis

Ø vpenjanja	3 mm
Serijska	Centro P
za tip	DI25
Zunanji Ø D	20,2 mm

Višina L

2 mm