


Garant**ER-mini vpenjalna matica za tesnilne obročke, za ER: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309652 20
GTIN	4045197645722
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Male zunanje mere, kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.

· **Kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.**

Primerno za :

Glave za ER-vpenjalne stročnice Mini art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategija odrezovanja: HSC

Celotna dolžina L: 24 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Navoj: M24×1

maksimalni zatezni moment: 40 Nm

Tehnični opis

maksimalni zatezni moment	40 Nm
za ER	20 mm
Navoj	M24×1
Celotna dolžina L	24 mm

Zunanji Ø D	28 mm
Standard	DIN 6499
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice