




ER-vpenjalna matica CENTRO P Standardna, Tip CP za ER: 40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309655 40
GTIN	2050001736703
Razred artikla	34F

Opis

Izvedba:

S trapeznim navojem za višje sile vpetja. Posebno dolgo dvojno vodenje za natančno centriranje ER-vpenjalne matice. ER vpenjalne matice s prevleko za zmanjšanje **trenja**.

Mini = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

MiniVitka = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

Stožčasta = vse velikosti s **C**.

standardna = vse druge velikosti.

ER-vpenjalna matica CP, **ni primerna za tesnilne obročke HP**.

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

Dodatni pribor:

Tesnilni obročki art. 309666–309668, precizne ER-vpenjalne stročnice art. 308878–308992, ER-vpenjalni ključ art. 309754–309756, HP-vpenjalne stročnice art. 309365–309379.

Napotek:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne vpenjalne trne za ER-stročnice CENTRO P.

Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Celotna dolžina L: 31,5 mm

Zunanji Ø D: 63 mm

maksimalni zatezni moment: 200 Nm

Navoj: Tr50×1,5

Tehnični opis

Celotna dolžina L	31,5 mm
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
maksimalni zatezni moment	200 Nm
Zunanji Ø D	63 mm
Serijska	Centro P
Navoj	Tr50×1,5
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice