




## Garnitura čeljusti za vrтанje, 3-delna, trde, za tip glave: 250



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	315000 250
GTIN	4019208038780
Razred artikla	33R

### Opis

**Primerno za :**

**Tričeljustne stružne glave art. 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.**

**Napotek:**

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

ustreza barvni kodi: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhм

Dolžina L: 90 mm

Širina B: 24 mm

Višina H: 67,5 mm

### Tehnični opis

za tip glave	250 mm
Dolžina L	90 mm
Višina H	67,5 mm
Širina B	24 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhм

Vrsta izdelka

---

Čeljusti za stružno glave  
s spiralnim navojem