



Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti klora Alpha 93, Vsebina: 0,3l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084210 0,3
GTIN	2050000966040
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Rezalno olje za najvišje zahteve. Mešanje z običajnim mineralnim rezalnim oljem (ne z vodotopnim oljem) ni priporočljivo.

Nanašanje s pomočjo mazalnega čopiča, spreja, pršilnika ali priprave za mazanje.

Prednosti:

Izboljša **življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora** – brez škodljivih par, **prijazno do okolja.**

Uporaba:

Univerzalno primerna za **odrezovanje** (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navojev, strganje, posnemanje, žaganje) ter za **preoblikovanje**. Nujno potrebna pri obdelavi **materialov, ki se težko režejo**, kot so npr. proti koroziji in visokim temperaturam odporna jekla, nikljeve legure, titan in podobno. Idealna za **barvne kovine**.

Tudi za mazanje z minimalnimi količinami, saj ne vsebuje mineralnega olja.

Tehnični opis

Oznaka za nevarne snovi	GHS02: Plamen
Izvedba	Sprej

Podatkovni list

Vrelišče	-44 °C
Pršilna glava	standardno
Barva	svetlo rumena
Temperatura samovžiga	365 °C
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Vsebina	0,3 l
Vrsta izdelka	Rezalno olje / brusno olje