




## Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde, za tip glave: 315



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	315200 315
GTIN	4019208038360
Razred artikla	33R

### Opis

#### Primerno za :

Tričeljustne stružne glave art. 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.

#### Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

ustreza barvni kodi: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm

Dolžina L: 130 mm

Širina B: 34 mm

Višina H: 79,5 mm

### Tehnični opis

Višina H	79,5 mm
Širina B	34 mm
za tip glave	315 mm
Dolžina L	130 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm

Vrsta izdelka

---

Čeljusti za stružno glave  
s spiralnim navojem