


**Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke, za tip glave: 350mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	314700 350
GTIN	4019208034614
Razred artikla	33R

**Opis****Material:**

16 MnCr5

**Primerno za:****Štiričeljustne stružne glave art. 312505; 312705.****Napotek:**

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

**Tehnični opis**

primerno tudi za tip glave	400 mm
Širina B	34 mm
za tip glave	350 mm
Višina H	79,5 mm
Dolžina L	130 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti RöhM
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

