



## Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde, za tip glave: 125



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	315200 125
GTIN	4019208038841
Razred artikla	33R

### Opis

#### Primerno za :

Tričeljustne stružne glave art. 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.

#### Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

ustreza barvni kodi: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm

Dolžina L: 52 mm

Širina B: 18 mm

Višina H: 41,5 mm

### Tehnični opis

za tip glave	125 mm
Širina B	18 mm
Višina H	41,5 mm
Dolžina L	52 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm

Vrsta izdelka

---

Čeljusti za stružno glave  
s spiralnim navojem