

Mahr**Digitalno pomično merilo IP67 i-wi, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412738 300
GTIN	4059192002527
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Zelo velik LCD-prikazovalnik, višina števil 11 mm. Vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi. Odporen proti prahu in vlagi. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Čas delovanja pribl. 3 leta. Brez merilnika globine.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

Tehnični opis

Dolžina konic	64 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Čas delovanja	pribl. 3 leta
Kalibriranje	A1
Standard	ISO 13385
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Odčitavanje	0,01 mm

Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 300 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Škatla iz umetne mase Tip MS300	412470 MS300