


**Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke, za tip glave: 160mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 314700 160 |
| GTIN | 4019208034492 |
| Razred artikla | 33R |

Opis**Material:**

16 MnCr5

Primerno za:

Štiričeljustne stružne glave art. 312505; 312705.

Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---|
| Višina H | 47,5 mm |
| Dolžina L | 61 mm |
| za tip glave | 160 mm |
| Širina B | 18 mm |
| ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmi |
| Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |

