

**Digitalno pomično merilo TESA TWIN-CAL, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412766 200
GTIN	7630041106152
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Velik, kontrasten prikazovalnik z 11 mm visokimi številkami. Več kot 12000 ur delovanja, preklop v pripravljenost po 10 minutah in samodejni izklop po 2 urah. Način merjenja ABS, vgrajen TLC priključek za prenos podatkov. S pogonskim kolesom.

Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.

Tehnični opis

Z globinskim omejevalnikom	da
Pogonsko kolesce	da
Avtomatski izklop	da
Kalibriranje	A1
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Preklop odčitavanja	mm / cole
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Čas delovanja	12.000 h

Dolžina konic	50 mm
Preklop v pripravljenost	da
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 200 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Tip baterij	Gumbasta baterija
Napajanje	Baterijsko napajanje
Mednarodna velikost izvedbe	CR2032
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip D	498918 D
Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip USB	498918 USB
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975