

**Mahr****Pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi, Merilno območje: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412750 1000
GTIN	2050001060310
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Pomično merilo za delavnico** v lahki izvedbi; z nožastima merilnima konicama in prizmatičnim vodilom.

**Odčitavanje brez paralakse.**

Vodilo in drsnik iz aluminija. 50 % manjša masa. Trdo eloksirane površine merila 1100 HV (podobno keramiki) odporne proti obrabi in opraskanju.

Merilni kljun in konici iz nerjavnega jekla, kaljeno in brušeno. Nonij s kontrastno skalo in skalo za notranje merjenje. Lahek, natančen tek drsnika.

**Tehnični opis**

Izvedba delov za odčitavanje	mat kromiranih
Odčitavanje	0,02 mm
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Masa	1,75 kg
Izvedba merilne površine	kaljeno
Merilno območje	0 - 1000 mm
Kalibriranje	A1
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Površina	trdo eloksiran
Dolžina konic	150 mm

Delitev	1/50 mm
Točnost	0,08 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

### Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000