




Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde, za tip glave: 250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	315200 250
GTIN	4019208038889
Razred artikla	33R

Opis

Primerno za :

Tričeljustne stružne glave art. 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.

Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

ustreza barvni kodi: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm

Dolžina L: 90 mm

Širina B: 24 mm

Višina H: 67,5 mm

Tehnični opis

Širina B	24 mm
za tip glave	250 mm
Višina H	67,5 mm
Dolžina L	90 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm

Vrsta izdelka

Čeljusti za stružno glave
s spiralnim navojem