

Mahr**Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412742 200
GTIN	4059192002244
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni, vodoodporni merilni sistem. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Merilne površine so zelo fino lepane. S kvadratnim merilnikom globine.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Čas delovanja	pribl. 3 leta
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vodilo	Povišana vodila
Dolžina konic	50 mm
Avtomatski izklop	da
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3

Standard	ISO 13385
Z globinskim omejevalnikom	da
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 200 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,03$ mm
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Pokrov predala za baterije	412235
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2