

Mahr**Pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi, Merilno območje: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412750 2000
GTIN	
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi; z nožastima merilnima konicama in prizmatičnim vodilom.

Odčitavanje brez paralakse.

Vodilo in drsnik iz aluminija. 50 % manjša masa. Trdo eloksirane površine merila 1100 HV (podobno keramiki) odporne proti obrabi in opraskanju.

Merilni kljun in konici iz nerjavnega jekla, kaljeno in brušeno. Nonij s kontrastno skalo in skalo za notranje merjenje. Lahek, natančen tek drsnika.

Tehnični opis

Površina	trdo eloksiran
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,02 mm
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Izvedba merilne površine	kaljeno
Merilno območje	0 - 2000 mm
Dolžina konic	150 mm
Izvedba delov za odčitavanje	mat kromiranih
Ø nastavka za notranje merjenje	30 mm
Masa	2,5 kg

Delitev	1/20 mm
Točnost	0,16 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 2000 mm	021000 2000
---	-------------