

Mahr**Digitalno pomično merilo s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412729 300
GTIN	4059192002183
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 8,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem s časom delovanja pribl. 3 leta. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Lepana vodila, merilne površine so fino lepene. Brez merilnika globine.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Dolžina konic	64 mm
Kalibriranje	A1
Čas delovanja	pribl. 3 leta
Preklop odčitavanja	mm / Cole
Višina števil LCD prikazovalnika	8,5 mm
Standard	ISO 13385
Z globinskim omejevalnikom	ne
Odčitavanje	0,01 mm

Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 300 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

Pribor

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabl simplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabl simplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Škatla iz umetne mase Tip MS300	412470 MS300

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2

498940 USB2

Oddajnik Tip S4E

498966 S4E