



Priprava za postruženje čeljusti, Zunanji / notranji Ø: 290/208mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	315900 290/208
GTIN	4019208059501
Razred artikla	38L

Opis

Izvedba:

V ohišju je vgrajen **v utopu kovan spiralni plani navoj**, ki ga obračate z narebenim kolesom na obodu ohišja. Spiralni navoj premika 3 **obrnjive** nastavljive čeljusti navznoter ali navzven. Pri postruženju vstavite obesne vijake nastavitvenih čeljusti v izvrtine čeljustnih nastavkov na vpenjalni glavi in vpnete glavo. **Glava je pri postruženju v položaju, ki ga ima tudi kasneje pri struženju obdelovanca.**

Opisno besedilo na sliki:

Nastavljive čeljusti
Orodje za rebričenje
Ohišje s spiralnim navojem
Čeljustni nastavki
Obesni vijak

Uporaba:

Za racionalno **notranje in zunanje struženje radija mehkih čeljustnih nastavkov** na stružnih glavah. **Priprave so primerne tudi za notranje in zunanje brušenje kaljenih čeljusti za povečanje** točnosti krožnega teka.

Tehnični opis

za stružne glave do Ø	315 mm
Masa	7 kg
Notranji Ø	208 mm
Zunanji Ø	290 mm
Ø območja vpenjanja v položaju J	145 - 215 mm
Ø območja vpenjanja v položaju A	290 - 360 mm
Vrsta izdelka	Obroč za odvijanje čeljusti