



Digitalno pomično merilo IP67, Merilno območje: 150mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412751 150
GTIN	4045197347411
Razred artikla	42A

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepene. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo in prah. Po 2 urah brez uporabe izklopna avtomatika izklopi pomično merilo. Ohišje iz umetne mase odporne proti udarcem.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Dobro čitljiv, kontrasten digitalni prikazovalnik. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilno sredstvo, olje in prah. Merilne površine so zelo fino lepene.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Material ohišja	Umetna masa
Z globinskim omejevalnikom	da
Kalibriranje	A1
Preklop odčitavanja	mm / cole
Dolžina konic	40 mm
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Avtomatski izklop	da

Standard	ISO 13385
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 150 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412236