

HOLEX**Digitalno pomično merilo ABS s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412805 150
GTIN	4045197574404
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Veliki, kontrastni digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepane. Digitalno pomično merilo z **absolutnim merilom**, nastavljanje ničle ni potrebno. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi in se ponovno vklopi s preprostim pomikom.

- **Zelo velika točnost zaradi steklenega merila.**
- **Elektronika je ločena od ohišja in vgrajena neposredno na drsni element. Merilna sila se prenese neposredno na merilni krak. Tako je pomično merilo manj podvrženo napakam in zagotavlja daljšo življenjsko dobo.**
- **Z robustnim kovinskim ohišjem.**

Obseg dobave:

Vključno z baterijo art. 081560 vel. CR1632.

Dodatni pribor:

Vmesnik za tipkovnico art. 498969, vel. USB.

Tehnični opis

Z globinskim omejevalnikom	da
Dolžina konic	40 mm
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Kalibriranje	A1
Avtomatski izklop	da

Preklop odčitavanja	mm / col
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 150 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR1632
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Vmesnik za tipkovnico USB Tip USB	498969 USB
Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR1632	081560 CR1632
Vijak za držalo za merilnik globine	412236