

**Laserska vodna tehtnica, Dolžina: 240mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	468460 240
GTIN	4007368096207
Razred artikla	460

Opis**Izvedba:**

Robustno, priročno aluminijasto ohišje s tritočkovnim laserjem, ki sta med seboj postavljena pod kotom 90°. Natančnost libel in laserja na merilni površini je 0,2 mm/m. V vložku so vstavljeni 4 magneti. Naležna površina z laserskim referenčnim robom (rob = sredina laserja).

Uporaba:

Za hitro izravnavo, označevanje in niveliranje.

Obseg dobave:

Vklj. s ploščo za uravnavanje pri neravni podlagi. 3 bateriji art. 081561 vel. LR3.

Tehnični opis

Širina	25 mm
Dolžina	240 mm
Razred laserja	2
Navoj stojala	1/4 UNC col
Doseg	30 m
Višina	44 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Število vključenih baterij	3

Točnost	0,2 mm/m
Napajanje	Baterijsko napajanje
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Vodna tehcnica

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------