

**BMI****Univerzalni laser autoMAGIC, Tip: 5SP****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	468465 5SP
GTIN	4007368102946
Razred artikla	460

**Opis****Izvedba:**

Križni in 5-žarkovni laser v eni napravi, **samodejno niveliranje s pomočjo magnetno dušenega nihajnega sistema**. Pulzirajoče laserske linije v vodoravni in navpični smeri, z možnostjo skupnega ali posamičnega vklopa. Laser za določitev navpičnice navzgor ali navzdol; 3 vodoravni laserski žarki naprej, levo in desno; laserski žarki v medsebojnem kotu 90°. Z možnostjo fiksiranja za prikaz poševnih linij in kot zaščita za transport.

**Obseg dobave:**

Magnetno stensko držalo s priključkom za stojalo, lasersko ciljno ploščo, nosilno torbico in 3 baterijami art. 081561 vel. LR6.

**Tehnični opis**

Višina	112 mm
Razred laserja	2M
Masa	0,5 kg
Širina	116 mm
Območje niveliranja	±3 stopinj

Globina	69 mm
Doseg	30 m
Navoj stojala	1/4 UNC, 5/8 UNC col
Oznaka proizvajalca	654KLP5SP
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Univerzalni laserji

---

## Pribor

Fotografski stativ Tip	468558
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6