

STIEFELMAYER

Strojna vodna tehtnica za gredi, Dolžina pete × točnost: 300/1 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	468800 300/1
GTIN	4045197207128
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem. Prizmatična in ploska peta z natančnimi, pod kotom brušenimi zapornimi površinami (pomembno pri označevanju, poravnavanju itd.). Vse merilne površine so obdelane natančno vzporedno z osjo libele. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Z izoliranimi držali na ohišju ter zaščitnim steklom nad libelami.

Uporaba:

Za izravnavanje površin, gredi, strojev itd.

Standard:**DIN 877****Točnost:**

1 = z izredno občutljivo vzdolžno libelo **0,02 mm/m**.

2 = z zelo občutljivo vzdolžno libelo **0,1 mm/m**.

4 = z normalno občutljivo vzdolžno libelo **0,4 mm/m**.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,02 mm/m
Dolžina pete	300 mm
Širina pete	50 mm
Razred točnosti	1
Standard	DIN 877

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	H2
Vrsta izdelka	Vodna tehnica

Storitve

Kalibriranjestrojne gredne vodne tehnice/elektronskega merilnika naklona Točnost 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------