

STIEFELMAYER

**Vodna tehtnica z ročico, Dolžina pete × širina: 60X40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	469400 60X40
GTIN	4045197207241
Razred artikla	46R

**Opis****Izvedba:**

Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem.

Vzdolžna in prečna prizma v brušenem podstavku.

Vzdolžna in prečna steklena libela.

**Uporaba:**

Zlasti za uravnavanje ročnih gredi in ročnih tečajev in na motorjih.

**Tehnični opis**

Širina pete	40 mm
Odčitavanje vzdolžne libele	0,8 mm/m
Dolžina pete	60 mm
Odčitavanje vzdolžne libele	0,1 mm/m
Standard	DIN 877
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	H2
Vrsta izdelka	Vodna tehtnica

---

## Storitve

Kalibriranjestrojne gredne vodne tehtnice/elektronskega  
merilnika naklona Točnost 0,02 mm/m

026620 0,02