

**Pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi, Merilno območje: 900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412770 900
GTIN	4067263118985
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Delavniško pomično merilo v **lahki izvedbi**. **Branje brez paralakse** z najvišjim kontrastom zahvaljujoč belemu skaliranju na črni površini. Zaradi dvojnega prizmatičnega vodila optimalne drsne in vodilne lastnosti. Zamenljivi merilni kljuni iz nerjavnega jekla, kaljenega jekla, zelo fino brušeni.

**Dodatni pribor:**

Merilni kljuni 125 mm, 150 mm.

**Tehnični opis**

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A1
Masa	0,8 kg
Dolžina konic	90 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Merilno območje	0 - 900 mm
Nonij	1/20
Točnost	0,11 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni

vse dele	kaljeno
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

**Storitve**

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000