

HOLEX**Pomično merilo, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415184 300
GTIN	4045197479822
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Vsi deli za odčitavanje **nesvetleče kromirani** z ostro, temno črno skalo. Merilne površine lepane. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve.

Tehnični opis

Izvedba delov za odčitavanje	mat kromiranih
Kalibriranje	A1
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Merilno območje	0 - 300 mm
Dolžina konic	90 mm
Delitev	1/20 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Standard	ISO 13385
Odstopanje meritve E MPE	±0,08 mm
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene

Vrsta izdelka

Digitalno pomično
merilo za delavnico**Storitve**Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril
maksimalno merilno območje 300 mm

021000 300

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična
merila maksimalno merilno območje 300 mm

021010 300