

Mahr**Digitalno pomično merilo z navznoter zakrivljenima merilnima konicama,
Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412754 150
GTIN	4059192002350
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni, vodoodporni merilni sistem. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Standard	Tovarniški standard
Kalibriranje	A1
Preklop odčitavanja	mm / col
Dolžina konic	40 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Točnost	0,03 mm

Merilno območje	0 - 150 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranjepomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

Pribor

Pokrov predala za baterije	412235
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032