

Mahr**Digitalno pomično merilo IP67 i-wi, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 412738 150 |
| GTIN | 4059192002480 |
| Razred artikla | 43A |

Opis**Izvedba:**

Zelo velik LCD-prikazovalnik, višina števil 11 mm. Vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi. Odporen proti prahu in vlagi. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Čas delovanja pribl. 3 leta.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Čas delovanja | pribl. 3 leta |
| Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 |
| Z globinskim omejevalnikom | da |
| Preklop odčitavanja | mm / cole |
| Višina števil LCD prikazovalnika | 11 mm |
| Kalibriranje | A1 |
| Dolžina konic | 40 mm |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Standard | ISO 13385 |
| Odčitavanje | 0,01 mm |
| Odčitavanje | 0,0005 col |
| Merilno območje | 0 - 150 mm |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Radijska naprava | Programska oprema proizvajalca |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm |
| Vmesnik | Radijski sistem MAHR i-wi |
| Merilno orodje | digitalni |
| Material | Plemenito jeklo, INOX |
| vse dele | kaljene |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |

Storitve

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm | 021010 200 |
| Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm | 021000 200 |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK | 498912 STICK |
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032 | 081560 CR2032 |