

**Merilna ura, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431896 10/58
GTIN	4031452100624
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Ø ohišja	58 mm
Kalibriranje	C1
Merilno območje	10 mm
Merilna sila	0,7 - 1,2 N
Delitev skale	0,1 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	10 mm

Standard	Tovarniški standard
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	50 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11

Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Magnetna zadnja stena za merilno uro Za Ø ohišja 58 mm	434835 58
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39

Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2