

**Garant**

**Strojna okvirna vodna tehtnic za gredi z nastavljivo libelo, Dolžina pete × točnost: 150/2mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 469190 150/2  |
| GTIN                  | 4045197519245 |
| Razred artikla        | 41H           |

**Opis****Izvedba:**

Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem. 3 strani z brušeno prizmo, 1 stran ravna. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Občutljivost (vrednost skale) dolžinske libele je podana na tablici. Pri točnosti 1 z izoliranimi držali na ohišju in zaščitnim steklom nad libelami.

**Nastavljanje vzdolžne libele::**

vzdolžna libela se lahko s pomočjo nastavitvenega vijaka preprosto nastavi v ničelni položaj.

**Uporaba:**

Za uravnavanje vodoravnih in navpičnih površin, gredi ipd. ter za natančno nastavljanje 90° kotov.

**Standard:**

**DIN 877**

**Točnost:**

**1** = z izredno občutljivo vzdolžno libelo **0,02 mm/m.**

**2** = z zelo občutljivo vzdolžno libelo **0,1 mm/m.**

**Napotek:**

Magnetna izvedba dobavljiva po ponudbi.

## Tehnični opis

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Dolžina pete    | 150 mm         |
| Širina pete     | 40 mm          |
| Odčitavanje     | 0,1 mm/m       |
| Razred točnosti | 2              |
| Standard        | DIN 877        |
| Pakiranje       | čvrsta škatla  |
| Kalibriranje    | H1             |
| Vrsta izdelka   | Vodna tehcnica |

## Storitve

|  |             |
|--|-------------|
| KalibriranjeOkvirna vodna tehcnica Točnost 0,10 mm/m | 026600 0,10 |
|--|-------------|