



Digitalni merilnik naklona, Tip: 3600



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	467560 3600
GTIN	2050001668448
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

- **Aluminijast okvir s preciznimi naležnimi ploskvami, na zgornji strani s prizmo.**
- **Smerne puščice s prikazovalnikom olajšajo uravnavanje na 0° oz. 90°.**
- **Funkcija zadržanja izmerjene vrednosti.**
- **Prikaz ničle v poljubnem položaju.**

Obseg dobave:

Vklj. s škatlo za shranjevanje in 1 baterijo art. 081561 vel. 6LR61.

Tehnični opis

Korak številčk	0,01 (0°–9,99°)/0,1 (10°–90°) stopinj
Merilno območje	360 (4×90°) stopinj
Dolžina	153 mm
Toleranca ravnosti	0,0762 mm
Višina	49 mm
Širina	31 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Število vključenih baterij	1

Točnost modula elektronike	0,05 (0°–10°)/0,1 (80°–90°)/0,2 (11°–79°) stopinj
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	H2
Vrsta izdelka	Merilnik naklona

Storitve

Kalibriranjestrojne gredne vodne tehtnice/elektronskega merilnika naklona Točnost 0,02 mm/m

026620 0,02