


Mitutoyo**Merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 0,5/55 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432052 0,5/55
GTIN	4946368668741
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure z zaščito pred udarci, varnostne merilne ure s prostim hodom, zaščitene pred udarci. Zelo lahka, robustna konstrukcija z zaščito pred prahom. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6.

Pakiranje: čvrsta škatla

Standard: Tovarniški standard

Kalibriranje: C1

Delitev skale: 0,01 mm

Območje odstopanja f_e : 8 μ m

Merilna sila: 0,4 - 1,4 N

Prosti hod: 3,5 mm

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Prosti hod	3,5 mm
Območje odstopanja f_e	8 μ m

Ø ohišja	55 mm
Merilno območje	0,5 mm
Delitev skale	0,01 mm
Merilna sila	0,4 - 1,4 N
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Messuhr

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3 mm	013210 3
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkKS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	013250 12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14

Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4

Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35