

**Merilna ura, Merilno območje/Ø ohišja: 30/58mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431896 30/58
GTIN	4031452100648
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Linearna pomožna skala za odčitavanje vrtljajev.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Delitev skale	0,1 mm
Merilna sila	0,8 - 1,3 N
Ø ohišja	58 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	10 mm
Merilno območje	30 mm
Kalibriranje	C1

Standard	Tovarniški standard
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	50 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30

Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Vrtljivo tipalo	434912
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35

Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Magnetna zadnja stena za merilno uro Za Ø ohišja 58 mm	434835 58
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Steklo za merilno uro Tip 58	432010 58