


**Mahr****Precizna merilna ura IP54, zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	432220 10/58
GTIN	2050001040206
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Precizne merilne ure z zaščito pred udarci, **brizgajoči vodi, olju in umazaniji**. Tipalna palica in merilni čep imata gumijast meh, narebričeni gumb s tesnilno tulko. Hrbtnišče je zatesnjeno, steklo in zunanji obroč sta tesno spojena. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6.

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Dodatni pribor:**

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

**Tehnični opis**

Merilna sila	0,7 - 1,6 N
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Delitev skale	0,01 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm

Ø ohišja	58 mm
Merilno območje	10 mm
Kalibriranje	C1
Standard	DIN 878
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	15 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
DAkks-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 32	434900 32
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14

Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 19/9	434900 19/9
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 40/7,8	434900 40/7,8
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 40/10	434900 40/10
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 19/10	434900 19/10
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 19/11	434900 19/11

Jekleno tipalo Tip 19/7	434900 19/7
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 19/8	434900 19/8