

**TMSERROR, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412812 150
GTIN	4045197422828
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepane.

Z ohišjem iz umetne mase, **za levičarje**.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081560 vel. LR44.

Tehnični opis

Material ohišja	Umetna masa
Standard	ISO 13385
Dolžina konic	40 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
primerno za levičarje	da
Kalibriranje	A1
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Z globinskim omejevalnikom	da
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 150 mm
Število vključenih baterij	1

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 LR44
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij LR44	081560 LR44
--	-------------