

HOLEX**Pomično merilo z zelo dolgima merilnima konicama, Merilno območje: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415188 500
GTIN	4045197479860
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Nonij nesvetleče kromiran. Merilne površine kaljene in brušene. **Dolg merilni kljun za merjenje velikih obdelovancev in Ø obdelovancev.** S finim nastavljanjem. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve.

Z **zelo dolgima merilnima konicama**, brez finega nastavljanja.

Tehnični opis

Dolžina konic	300 mm
Kalibriranje	A1
Izvedba merilnega kljuna	Posebno dolg merilni kljun
Merilno območje	0 - 500 mm
Masa	1,9 kg
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Izvedba merilne površine	kaljeno
Izvedba delov za odčitavanje	mat kromiranih

Odčitavanje	0,05 mm
Delitev	1/20 mm
Točnost	0,15 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500